

**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 30X34mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 30X34
GTIN	4045197281425
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	75 mm
rozwartość klucza 2	34 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	66 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	302 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie