

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637000 8
GTIN	4018754001910
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 11,7 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

długość	25 mm
Ø po stronie napędu	11,7 mm
rozwartość klucza	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 33 elem. metryczne / calowe	634711
--	--------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37- elem. Typ 12	634811 12
--	-----------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44- elem.	634411
---	--------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 3/8 cala 19 elem.	633991
---	--------