

**Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612200 4
GTIN	4018754018550
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

długość klucza L: 70 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 10,5 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 2 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	2 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	10,5 mm
rozwartość klucza 1	4 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	70 mm
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	Na podłożu
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, małych liczba
wkrętek 10

612400 10