

**Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612200 12
GTIN	4018754018635
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

B. wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

**Zastosowanie:**

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

długość klucza L: 116 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 24,2 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 3 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b1	24,2 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna wysokość szczęki h	3 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	116 mm
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	Na podłożu

