

**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 612920 12 |
| GTIN | 4018754000746 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 30,8 mm

szerokość główki b: 20,6 mm

grubość główki h: 14 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| rozwartość klucza | 12 mm |
| grubość główki h | 14 mm |
| szerokość główki b | 20,6 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| długość L | 30,8 mm |
| kształt, czop lub gniazdo wyjściowe | oczkowe, otwarte |
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | chromowane |