

**Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612200 5
GTIN	4018754018567
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

B. wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

długość klucza L: 78 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 12,6 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 2 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b1	12,6 mm
maksymalna wysokość szczęki h	2 mm
rozwartość klucza 1	5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	78 mm
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	Na podłożu

