



Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 41X46 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610950 41X46
GTIN	4045197441522
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny. Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
 długość klucza L: 400 mm
 maksymalna szerokość szczęki b1: 88 mm
 maksymalna szerokość szczęki b2: 95 mm
 maksymalna wysokość szczęki h: 12 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	46 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	88 mm
rozwartość klucza 1	41 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	95 mm
maksymalna wysokość szczęki h	12 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	400 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie