



Przegub z czopem, 3/8 cala



Dane zamówienia

Numer katalogowy	636000
GTIN	4018754177752
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Czop czworokątny wg DIN 3120.

Czop obracany o 180°. Uchwyt z 2 rodzajów materiału.

Norma:

DIN 3122-F 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 253,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	253,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal