

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 3/4 cala, sześciokąt: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	652300 19
GTIN	4045197336552
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	44 mm
długość	62 mm
sześciokąt	19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

**Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/652300-19>