

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 3/4 cala, sześciokąt: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	652300 27
GTIN	4045197336583
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Opis techniczny

sześciokąt	27 mm
Ø po stronie napędu	44 mm
długość	62 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/652300-27>
