


Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 50 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	653010 50
GTIN	2050001020420
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 74 mm

długość: 70 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	50 mm
długość	70 mm

Ø po stronie napędu	74 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala	652900
Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala	652800