

**HOLEX®**
**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 55 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	653000 55
GTIN	4045197215970
Klasa artykułu	62D

**Opis**
**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 81 mm

długość: 84 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	55 mm
Ø po stronie napędu	81 mm
długość	84 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny

---

**Akcesoria**

Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala

652800

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala

652900