

**HOLEX®****Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 13X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 13X17
GTIN	4045197384522
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

**Norma:****DIN 895****Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm<sup>2</sup>),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 165 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	165 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm <sup>2</sup> )

powierzchnia

czernione