

**HOLEX®****Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 14X17 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613000 14X17  |
| GTIN             | 4045197384539 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

**Norma:**

**DIN 895**

**Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm<sup>2</sup>),  
powierzchnia czarna.  
długość klucza L: 165 mm  
maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

**Opis techniczny**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| rozwartość klucza 2           | 17 mm  |
| rozwartość klucza 1           | 14 mm  |
| maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm   |
| rozwartości kluczy            | metryczny  |
| długość klucza L              | 165 mm   |
| norma                         | DIN 895  |
| położenie szczęki 1           | 15 stopni  |
| położenie szczęki 2           | 15 stopni  |
| materiał                      | Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm <sup>2</sup> ) |

powierzchnia

czernione