

HOLEX®
Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 8X9 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	613000 8X9
GTIN	4045197384447
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:
DIN 895
Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm²),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 110 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	110 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm ²)

powierzchnia

czernione