

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637125 10
GTIN	4045197497260
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
DIN 3120.

Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal
profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
rozwartość klucza: 3/8 cal
Ø po stronie napędu: 14,6 mm
długość: 25,5 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	14,6 mm
długość	25,5 mm
rozwartość klucza	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive