

HOLEX®**Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 9X11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 9X11
GTIN	4045197384461
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:**DIN 895****Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm²),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 125 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 5 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	5 mm
rozwartość klucza 1	9 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	125 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm ²)

powierzchnia

czernione