

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637100 9/16
GTIN	4018754004256
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

**Norma:**

DIN 3124

**Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 20,2 mm

długość: 31 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	9/16 cal
Ø po stronie napędu	20,2 mm
długość	31 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 12-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 33  
elem. metryczne / calowe

634711