

HOLEX®**Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 10X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 10X13
GTIN	4045197384485
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:**DIN 895****Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm²),
powierzchnia czarna.
długość klucza L: 130 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 5,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna wysokość szczęki h	5,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	130 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm ²)

powierzchnia

czernione