

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637200 8
GTIN	4018754002894
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 11,7 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

długość	25 mm
rozwartość klucza	8 mm
Ø po stronie napędu	11,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny