

**Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 24X27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 24X27
GTIN	4045197384607
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

**Norma:**

**DIN 895**

**Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm<sup>2</sup>), powierzchnia czarna.

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęki h	10,5 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	255 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	stal specjalna
powierzchnia	czernione
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

