

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637100 3/4
GTIN	4018754004287
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 25,2 mm

długość: 32 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	25,2 mm
długość	32 mm
rozwartość klucza	3/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 12-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 33
elem. metryczne / calowe

634711