

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637200 10
GTIN	4018754002917
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 14,3 mm

długość: 27 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	14,3 mm
długość	27 mm
rozwartość klucza	10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;  
3/8 cala 48-elem.

630006