

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637200 20 |
| GTIN | 4018754003013 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 26,2 mm

długość: 34 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| długość | 34 mm |
| Ø po stronie napędu | 26,2 mm |
| rozwartość klucza | 20 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny