

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637125 17
GTIN	4045197497406
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większą siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive

rozwartość klucza: 21/32 cal

Ø po stronie napędu: 23,4 mm

długość: 27 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	23,4 mm
długość	27 mm
rozwartość klucza	21/32 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive