

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637125 7 |
| GTIN | 4045197523907 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
DIN 3120.

Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal
profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
rozwartość klucza: 17/64 cal
Ø po stronie napędu: 10,9 mm
długość: 25,5 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------|
| Ø po stronie napędu | 10,9 mm |
| długość | 25,5 mm |
| rozwartość klucza | 17/64 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive |