

HOLEX®**Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, Ø 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568479 400
GTIN	4045197680709
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna z normalnym korundem (A) bez ciętych krawędzi.

Zastosowanie:

Do matowania **bez pozostawiania osadui dopolerowania.**

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
-------------------	---------------------

zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
porównanie ziarnistości	400
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm