

**HOLEX®**

**Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, Ø 100×100 mm,  
porównanie ziarnistości: 100**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568480 100
GTIN	4045197526762
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

**Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna** z normalnym korundem (A) bez ciętych krawędzi.

### Zastosowanie:

Do matowania **bez pozostawiania osadui dopolerowania.**

### wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
porównanie ziarnistości	100

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm