

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwartość klucza: 60 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	653950 60
GTIN	4991644465163
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2 cal

Ø po stronie napędu: 91 mm

długość: 90 mm

## Opis techniczny

długość	90 mm
---------	-------

Ø po stronie napędu	91 mm
rozwartość klucza	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1.1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

## Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 95 mm	653990 95
Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Ø×długość 7X75 mm	653995 7X75