

HOLEX®

**Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, Ø 100×100 mm,
porównanie ziarnistości: 180**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	568480 180
GTIN	4045197526779
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna z normalnym korundem (A) bez ciętych krawędzi.

Zastosowanie:

Do matowania **bez pozostawiania osadui dopolerowania.**

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
porównanie ziarnistości	180

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm