

**3M****Minitaśmy ściernie Ø 90×100 mm, SC-BF, porównanie ziarnistości: 180**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568561 180
GTIN	4001895524578
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Minitaśmy, Ø 90 ×100 mm.

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.  
z podłożem ułatwiającym osadzanie na wszystkich wałkach.

### Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

wersja: A medium

kolor: czerwone

## Opis techniczny

kolor	czerwone
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
porównanie ziarnistości	180
wersja	A medium

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	SC-BF

---

## Akcesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR