

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwartość klucza: 70 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	653950 70
GTIN	4991644465217
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2 cal

Ø po stronie napędu: 103 mm

długość: 100 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	70 mm
-------------------	-------

Ø po stronie napędu	103 mm
długość	100 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1.1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 95 mm	653990 95
Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Ø×długość 7X75 mm	653995 7X75