

**3M****Minitaśmy ściernie Ø 90×100 mm, SC-BF, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568561 280
GTIN	4001895524592
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Minitaśmy, Ø 90 ×100 mm.

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.

z podłożem ułatwiającym osadzanie na wszystkich wałkach.

**Zastosowanie:**Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

zawartość żelaza, siarki i chloru: &lt; 0,1 %

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	280
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
kolor	niebieskie
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
wersja	A very fine

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	SC-BF

---

## Aksesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR