

**HOLEX®**
**ściernice walcowe, włókninowe, Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 100**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568475 100
GTIN	4045197526731
Klasa artykułu	52E

**Opis**
**Wykonanie:**

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm** , lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm** , do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Włóknina z korundem zwykłym (A).

**Zastosowanie:**

Szybkie **czyszczenie** i **wygładzanie** powierzchni.

**wskazówka:**

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
porównanie ziarnistości	100
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm