



**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwartość klucza: 90mm**



**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	653950 90
GTIN	4991644465309
Klasa artykułu	63R

**Opis**

**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia manganowo-fosforanowa.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	90 mm
Ø po stronie napędu	128 mm
długość	112 mm

## Karta danych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1.1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/653950-90>