

HOLEX®**ściernice walcowe, włókninowe, Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 280**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568475 280
GTIN	4045197526755
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Włóknina z korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Delikatna włóknina do **lekkich prac związanych z czyszczeniem i równomiernego wykańczania powierzchni.**

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
porównanie ziarnistości	280

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm