



## Klucze oczkowo - płaskie,, rozwartość klucza: 50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613500 50
GTIN	4018754019045
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne. Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu **AS-drive** (wielk. 3,2 - 5 z 6-kątem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

**AS-drive** profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki. Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

#### Zalety :

- **śruby są chwywane na powierzch. bocznych, co zapobiega ich uszkodzeniu dłuższa trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby, pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 530 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 21 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	14 mm
rozwartość klucza	50 mm
długość klucza L	530 mm
rozwartości kluczy	metryczny

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{ maks.}}$ 

21 mm

położenie pierścienia

15 stopni