

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637300 21
GTIN	4018754002276
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 27,7 mm

długość: 65 mm

**Opis techniczny**

długość	65 mm
rozwartość klucza	21 mm
Ø po stronie napędu	27,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

