



## Klucz oczkowo-płaski, calowy, rozwartość klucza: 1/4 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 1/4
GTIN	4018754020096
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**. (wielk. 3,2–5 z 6-kątem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-Drive**. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po

oznaczeniu **AS-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

#### Zalety:

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 105 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

### Opis techniczny

długość klucza L	105 mm
------------------	--------

rozwartość klucza	1/4 cal
maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 13ZOLL	613960 13ZOLL
--	---------------