



Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637310 16
GTIN	4018754003204
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 21,7 mm

długość: 60 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: nasadki 12-kątne

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	21,7 mm
długość	60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 12-kątne
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
rozwartość klucza	16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

AkcesoriaZestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;
3/8 cala 48-elem.

630006

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-
elem. Typ 12

634316 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44-
elem.

634411

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-
elem. Typ 6

634316 6