



Klucze oczkowo - płaskie,, rozwartość klucza: 30 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613500 30 |
| GTIN | 4018754018956 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu **AS-drive** (wielk. 3,2 - 5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

AS-drive profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki.

Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

Zalety :

- **śruby są chwytane na powierzch. bocznych, co zapobiega ich uszkodzeniu dłuższa trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby, pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 330 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------|
| maksymalna wysokość szczęk h ₁ | 14 mm |
| długość klucza L | 330 mm |
| rozwartość klucza | 30 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |

| | |
|--|-----------|
| maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$ | 20 mm |
| położenie pierścienia | 15 stopni |