

HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637320 19
GTIN	4045197557605
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 25,6 mm

długość: 64 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	25,6 mm
rozwartość klucza	19 mm
długość	64 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny