



## Zestawy kluczy oczkowo - płaskich, liczba wkrętaków: 19



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613510 19
GTIN	4018754058099
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu AS-drive (wielk. 3,2 – 5 z 6-kątem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### w dostawie::

po 1 kluczu nr 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

#### Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	19
------------------	----

rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu