

HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637320 10 |
| GTIN | 4045197556615 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 14,6 mm

długość: 64 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| długość | 64 mm |
| rozwartość klucza | 10 mm |
| Ø po stronie napędu | 14,6 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny |