


**Nasadka przegubowa, 3/8 cala, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637400 17
GTIN	4018754002535
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124-L.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
długość	53,5 mm
Ø po stronie napędu	23 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

