



Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX27



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637560 TX27
GTIN	4018754002856
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane niełuszcząco na podłożu niklowym.

Opis techniczny

Wymiary profilu A	5 mm
profil Torx®	TX27
długość	49 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

