



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, sześciokąt: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637600 5
GTIN	4018754002580
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 52 mm

Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
długość	52 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-
elem. Typ 12

634811 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-
elem. Typ 12

634316 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-
elem. Typ 6

634316 6

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44-
elem.

634411