



Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637560 TX30
GTIN	4018754002863
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane niełuszcząco na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 5,5 mm

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 49 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	17,8 mm
Wymiary profilu A	5,5 mm
długość	49 mm
profil Torx®	TX30
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®, 3/8 cala 20-elem.	634911
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-elem. Typ 12	634811 12