

**Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN), 3/8 cala, do śrub: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637520 M10
GTIN	4018754002702
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	17,8 mm
długość	52 mm
do śrub	M10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

