



## Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, sześciokąt: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637600 8
GTIN	4018754002610
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

#### DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

#### Norma:

#### DIN 7422

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 52 mm

### Opis techniczny

długość	52 mm
sześciokąt	8 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-  
elem. Typ 6

634316 6

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-  
elem. Typ 12

634316 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44-  
elem.

634411

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-  
elem. Typ 12

634811 12